

Garant**Uchwyty płytek skrawających Heavy-Duty, promieniowe, lewe, Wielkość płytki: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274139 10
GTIN	4067263118565
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Modułowe narzędzia tokarskie do kopiowania, maks. głębokość skrawania 70 mm.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274004 lub alternatywnie z adapterem nr 274003 i odpowiednim uchwytem podstawowym do opravek mieczowych.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów).

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 1
śruba do płytki podporowej	269013 2
pasująca wymienna płytka skrawająca	RC.X 1003
płytki podporowa	269005 11
$t_{maks.}$	60 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Szable do wykrawania

