

Garant**Głowica wytaczadła Ø 9,75 – 88,1 mm, złącze: HW63****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 237591 HW63 |
| GTIN | 4045197608444 |
| Klasa artykułu | 29W |

Opis**Wykonanie:**

Wersja monoblokowa albo w połączeniu z HW63. Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa. Zwarta konstrukcja.

Zastosowanie:

Do wytaczaków z Ø chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Z płytkami skrawającymi ISO typu **CC..0602...**

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 23 7695 i nr 23 7696.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø zewn. D₁: 55 mm

długość wysięgu A: 50 mm

Opis techniczny

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Ø zewn. D ₁ | 55 mm |
| złącze | HW63 |
| długość wysięgu A | 50 mm |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Rodzaj produktu | Narzędzie wrzecionowe |

