

Garant**Wytaczaki, Ø: 0,3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237621 0,3
GTIN	4045197681423
Klasa artykułu	29W

Opis**Zastosowanie:**

Do mikrogłowic wytaczających Ø **chwytu 4 mm** do bezpośredniego mocowania w głowicy nr 237490 i 237493.

Opis techniczny

Ø chwytu	4 mm
Ø	0,3 mm
długość L	1,2 mm
zakres wrzecion o Ø	0,3 - 0,7 mm
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	240 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadają się	240 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	240 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P

Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	210 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się	80 m/min	H
Stal < 60 HRC	nadaje się	70 m/min	H
Stal < 67 HRC	nadaje się	60 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	150 m/min	K
CuZn	nadaje się	290 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	nadaje się	100 m/min	N
uniw.	nadaje się		
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		