

Garant**Głowica wytaczadła Ø 9,75 – 88,1 mm, złącze: SK40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237591 SK40
GTIN	4045197608451
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

Wersja monoblokowa albo w połączeniu z HW63. Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa. Zwarta konstrukcja.

Zastosowanie:

Do wytaczaków z Ø chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Z płytkami skrawającymi ISO typu **CC..0602...**

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 23 7695 i nr 23 7696.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø zewn. D₁: 55 mm

Długość użyteczna L₁: 69 mm

długość wysięgu A: 90 mm

Opis techniczny

złącze	SK40
Długość użyteczna L ₁	69 mm
Ø zewn. D ₁	55 mm
długość wysięgu A	90 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

