

**Płytki skrawające, Ø Dmin.: 6,9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237625 6,9
GTIN	4045197681539
Klasa artykułu	29W

Opis**Zastosowanie:**

Do mikrogłowic wytaczających nr 23 7495 i nr 23 7498.
Z adapterem można użyć płytek skrawających nr 23 7625.
Zakres wytaczania Ø 6,9-19,1 mm.
dla typu: D07
Głębokość maksymalna otworu: 30 mm
zakres wrzecion o ø: 6,9 - 8,1 mm

Opis techniczny

ø minimalna D _{min}	6,9 mm
zakres wrzecion o ø	6,9 - 8,1 mm
dla typu	D07
Głębokość maksymalna otworu	30 mm

