

**Płytki skrawające, Ø Dmin.: 7,9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237625 7,9
GTIN	4045197681546
Klasa artykułu	29W

Opis**Zastosowanie:**

Do mikrogłowic wytaczających nr 23 7495 i nr 23 7498.
Z adapterem można użyć płytek skrawających nr 23 7625.
Zakres wytaczania Ø 6,9-19,1 mm.
dla typu: D07
Głębokość maksymalna otworu: 30 mm
zakres wrzecion o ø: 7,9 - 9,1 mm

Opis techniczny

ø minimalna D _{min}	7,9 mm
dla typu	D07
Głębokość maksymalna otworu	30 mm
zakres wrzecion o ø	7,9 - 9,1 mm

