

Garant
Końcówka wrzeciona Ø 9,75 – 88,1 mm, złącze: HSK63

Dane zamówienia

Numer katalogowy	237591 HSK63
GTIN	4045197608475
Klasa artykułu	29W

Opis
Wykonanie:

Wersja monoblokowa albo w połączeniu z HW63. Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa. Zwarta konstrukcja.

Zastosowanie:

Do wytaczaków z Ø chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Z płytkami skrawającymi ISO typu **CC..0602...**

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 23 7695 i nr 23 7696.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø zewn. D₁: 55 mm

Długość użyteczna L₁: 72 mm

długość wysięgu A: 95 mm

Opis techniczny

Długość użyteczna L ₁	72 mm
Ø zewn. D ₁	55 mm
złącze	HSK63
długość wysięgu A	95 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Akcesoria

System do wytaczania precyzyjnego \varnothing 9,75 – 30,1 mm
złącze HSK63

237581 HSK63

System do wytaczania precyzyjnego \varnothing 9,75 – 88,1 mm
złącze HSK63

237586 HSK63