

**Płytki skrawające, Ø Dmin.: 8,9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237625 8,9
GTIN	4045197681553
Klasa artykułu	29W

Opis**Zastosowanie:**

Do mikrogłowic wytaczających nr 23 7495 i nr 23 7498.
Z adapterem można użyć płytek skrawających nr 23 7625.
Zakres wytaczania Ø 6,9-19,1 mm.
dla typu: D07
Głębokość maksymalna otworu: 30 mm
zakres wrzecion o \varnothing : 8,9 - 10,1 mm

Opis techniczny

zakres wrzecion o \varnothing	8,9 - 10,1 mm
\varnothing minimalna D_{\min}	8,9 mm
Głębokość maksymalna otworu	30 mm
dla typu	D07

