

**CNGA 120404, KBN25M, Typ: MEW****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255609 MEW
GTIN	4960664507122
Klasa artykułu	25H

Opis**Wykonanie:**

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT. MultiEdge Wiper; każda płytka skrawająca z 2 ostrzami o geometrii Wiper.

Gatunek: KBN25M

rodzaj krawędzi skrawającej: MEW

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,2 mm

posuw f : 0,15 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 200 m/min

Opis techniczny

rodzaj krawędzi skrawającej	MEW
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,2 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 200 m/min
posuw f	0,15 - 0,3 mm/obr,

Gatunek	KBN25M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	CBN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNGA 120404
liczba wymian/ostrzy	2
Atrybut nazwy produktu	KBN25M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
ciągle	nadaje się warunkowo		
nieregularnie	nadaje się		
przerywanie	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		