

**Płytki skrawające, Ø Dmin.: 9,9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237625 9,9
GTIN	4045197681560
Klasa artykułu	29W

**Opis****Zastosowanie:**

Do mikrogłowic wytaczających nr 23 7495 i nr 23 7498.  
Z adapterem można użyć płytek skrawających nr 23 7625.  
Zakres wytaczania Ø 6,9-19,1 mm.  
dla typu: D10  
Głębokość maksymalna otworu: 35 mm  
zakres wrzecion o ø: 9,9 - 12,1 mm

**Opis techniczny**

dla typu	D10
zakres wrzecion o ø	9,9 - 12,1 mm
Głębokość maksymalna otworu	35 mm
ø minimalna D <sub>min</sub>	9,9 mm

