

**Płytki skrawające, Ø Dmin.: 11,9 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 237625 11,9   |
| GTIN             | 4045197681577 |
| Klasa artykułu   | 29W           |

**Opis****Zastosowanie:**

Do mikrogłowic wytaczających nr 23 7495 i nr 23 7498.  
Z adapterem można użyć płytek skrawających nr 23 7625.  
Zakres wytaczania Ø 6,9-19,1 mm.  
dla typu: D10  
Głębokość maksymalna otworu: 35 mm  
zakres wrzecion o ø: 11,9 - 14,1 mm

**Opis techniczny**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| ø minimalna D <sub>min</sub> | 11,9 mm        |
| Głębokość maksymalna otworu  | 35 mm          |
| zakres wrzecion o ø          | 11,9 - 14,1 mm |
| dla typu                     | D10            |

