

**CNGA 120408, KBN35M, Typ: ME****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255617 ME
GTIN	4960664544011
Klasa artykułu	25H

Opis**Wykonanie:**

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT. MultiEdge; każda płytka skrawająca z 2 lub 3 ostrzami.

Gatunek: KBN35M

rodzaj krawędzi skrawającej: ME

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,2 mm

posuw f : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 200 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,2 mm
promień naroża	0,8 mm
rodzaj krawędzi skrawającej	ME
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 200 m/min

Gatunek	KBN35M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	CBN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNGA 120408
liczba wymian/ostrzy	2
Atrybut nazwy produktu	KBN35M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
przerywanie	nadaje się		
suchy	nadaje się		