

**Płytki skrawające, Ø Dmin.: 13,9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237625 13,9
GTIN	4045197681584
Klasa artykułu	29W

Opis**Zastosowanie:**

Do mikrogłowic wytaczających nr 23 7495 i nr 23 7498.
Z adapterem można użyć płytek skrawających nr 23 7625.
Zakres wytaczania Ø 6,9-19,1 mm.
dla typu: D10
Głębokość maksymalna otworu: 35 mm
zakres wrzecion o ø: 13,9 - 19,1 mm

Opis techniczny

Głębokość maksymalna otworu	35 mm
ø minimalna D _{min}	13,9 mm
dla typu	D10
zakres wrzecion o ø	13,9 - 19,1 mm

