

**DNGA 150608, KBN35M, Typ: ME****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255635 ME
GTIN	4960664544363
Klasa artykułu	25H

**Opis****Wykonanie:**

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT. MultiEdge; każda płytka skrawająca z 2 lub 3 ostrzami.

Gatunek: KBN35M

Łamacz wiórów: ME

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 200 m/min

**Opis techniczny**

promień naroża	0,8 mm
posuw $f$	0,1 - 0,2 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Łamacz wiórów	ME
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,05 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,2 mm

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 200 m/min
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	KBN35M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	CBN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNGA 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Atrybut nazwy produktu	KBN35M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia