

**CNGA 120408, KBN35M, Typ: MET****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 255617 MET |
| GTIN | 4960664544042 |
| Klasa artykułu | 25H |

Opis**Wykonanie:**

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT. MultiEdge Tough; każda płytka skrawająca z 2 lub 3 ostrzami o specjalnym sfazowaniu dla zapewnienia optymalnego skrawania przekrojów nieciągłych.

Gatunek: KBN35M

rodzaj krawędzi skrawającej: MET

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 0,3 mm

posuw f : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 180 m/min

Opis techniczny

| | |
|--|--------------------------------|
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 100 - 180 m/min |
| głębokość skrawania a_p | 0,1 - 0,3 mm |
| rodzaj krawędzi skrawającej | MET |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| posuw f | 0,1 - 0,2 mm/obr, |

| | |
|---|--|
| promień naroża | 0,8 mm |
| Gatunek | KBN35M |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| Materiał ostrza | CBN |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNGA 120408 |
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| Atrybut nazwy produktu | KBN35M |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytki skrawająca do toczenia |

Dane użytkownika

| | przydatność | V _c | kod ISO |
|---------------|----------------------|----------------|---------|
| Stal < 55 HRC | nadaje się | | |
| Stal < 60 HRC | nadaje się | | |
| Stal < 67 HRC | nadaje się warunkowo | | |
| nieregularnie | nadaje się warunkowo | | |
| przerywanie | nadaje się | | |
| suchy | nadaje się | | |