

**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260606 25/10
GTIN	4045197655370
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

wielk. płytki	10 mm
Wielkość chwytu	25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	RC.X 1003
śruba do płytki podporowej	269013 2
śruby mocujące	269028 2
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
kod ISO uchwytu	SRGCR/L 2525M10
długość główki L <sub>1</sub>	21 mm
płytki podporowa	269005 11
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

**Akcesoria**

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

śruby mocujące Typ 2

269028 2

płytki podporowa Typ 11

269005 11

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500