

**lokalizator, Typ: GMS120-27****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	465570 GMS120-27
GTIN	4053423255331
Klasa artykułu	46T

**Opis****Wykonanie:**

Niezawodna lokalizacja również nisko położonych obiektów o głębokości do 120 mm. Trzy tryby detekcji (sucha zabudowa, metal, tryb do przewodów pod napięciem) do różnych zastosowań. Niezawodna detekcja obiektów dzięki sygnałowi optycznemu i dźwiękowemu. Precyzyjne wskazywanie środka obiektu. Punkt środkowy szukanego obiektu można łatwo zaznaczyć przez otwór do znakowania. Duży, podświetlany wyświetlacz. Powierzchnia SoftGrip zapewnia lepszą przyczepność.

**Funkcja:**

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**Zastosowanie:**

Wykrywane materiały: Materiały żelazne, nieżelazne, drewniane konstrukcje wsporcze, przewody przewodzące napięcie.

**w dostawie::**

Bateria nr 081551wielk. LR6, torba ochronna.

**Opis techniczny**

głębokość wykrywania w stali	100 mm
------------------------------	--------

głębokość wykrywania w miedzi	120 mm
głębokość wykrywania drewna	30 mm
stopień ochrony IP	IP 54
masa	270 g
zakres pomiarowy	120 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
szerokość	113 mm
wysokość	78 mm
długość	208 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081551 LR6
głębokość wykrywania przewodów prądowych	50 mm
Rodzaj produktu	lokalizator