

Stacja do przemywania oczu do montażu na ścianie/stole, Typ: 713**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	984151 713
GTIN	4251138218058
Klasa artykułu	97S

Opis**Wykonanie:**

Stacje do przemywania oczu do stosowania w pomieszczeniach z wysokowydajnymi głowicami prysznicowymi zapewniają ograniczony, równomierny strumień wody. Ze zintegrowanym automatycznym regulatorem ilości zapewniającym prawidłową wysokość strumienia niezależnie od ciśnienia wody oraz ze zintegrowanym zaworem zaporowo-zwrotnym do ochrony sieci wodociągowej. Gumowe mufy wokół głowicy prysznicowej chronią osobę szukającą pomocy przed urazami spowodowanymi uderzeniem. Osłony przeciwkurzowe otwierają się samoczynnie po aktywacji stacji do przemywania oczu ciśnieniem wody. Duże otwory w głowicach prysznicowych zapobiegają stagnacji wody, a tym samym osadzaniu kamienia. z głowicą prysznicową, odgiętą o 45°

Norma:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Opis techniczny

Ciśnienie przepływu	2,5 - 5 bar
wydajność przepływu	7 l/min
Ciśnienie przepływu	36,26 - 72,52 psi

sytuacja montażowa	montowany na ścianie
sytuacja montażowa	montaż na stole
Gwint przyłącza BSP	1/2 IG cal
głębokość	65 mm
długość węża	1500 mm
wysokość	270 mm
działanie	Środek do przemywania oczu
działanie	Stacja do mycia rąk
szerokość	65 mm
masa	0,85 kg
Rodzaj produktu	Środek do przemywania oczu