

Stacja do przemywania oczu do montażu na ścianie/stole, Typ: 712



Dane zamówienia

Numer katalogowy	984151 712
GTIN	4251138221232
Klasa artykułu	97S

Opis

Wykonanie:

Stacje do przemywania oczu do stosowania w pomieszczeniach z wysokowydajnymi głowicami prysznicowymi zapewniają ograniczony, równomierny strumień wody. Ze zintegrowanym automatycznym regulatorem ilości zapewniającym prawidłową wysokość strumienia niezależnie od ciśnienia wody oraz ze zintegrowanym zaworem zaporowo-zwrotnym do ochrony sieci wodociągowej. Gumowe mufy wokół głowicy prysznicowej chronią osobę szukającą pomocy przed urazami spowodowanymi uderzeniem. Osłony przeciwkurzowe otwierają się samoczynnie po aktywacji stacji do przemywania oczu ciśnieniem wody. Duże otwory w głowicach prysznicowych zapobiegają stagnacji wody, a tym samym osadzaniu kamienia. z głowicą prysznicową

Norma:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Opis techniczny

sytuacja montażowa	montowany na ścianie
sytuacja montażowa	montaż na stole
Ciśnienie przepływu	2,5 - 5 bar

wydajność przepływu	7 l/min
Ciśnienie przepływu	36,26 - 72,52 psi
masa	0,8 kg
długość węża	1500 mm
szerokość	65 mm
działanie	Środek do przemywania oczu
działanie	Stacja do mycia rąk
głębokość	65 mm
wysokość	240 mm
Gwint przyłącza BSP	1/2 IG cal
Rodzaj produktu	Środek do przemywania oczu