

**Akumulatorowa kamera inspekcyjna, Oznaczenie producenta: GIC12V****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	492710 GIC12V
GTIN	4059952657240
Klasa artykułu	03B

Opis**Wykonanie:**

- Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 127 mm / 5 cala.
- Automatyczny obrót obrazu (funkcja „Up is Up™”).
- Transmisja obrazów i filmów wideo bezpośrednio przez kabel micro USB lub na kartę microSD.

Kompaktowe, akumulatorowe kamery inspekcyjne do inspekcji wzrokowych w trudno dostępnych miejscach.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie 1 × akumulator litowo-jonowy 12 V / 2,0 Ah, ładowarka, karta MicroSD 32 GB, przewód kamery nr 492716 wielk. 1,5, kabel micro USB, haki, magnes, lustro, L-BOXX.

Opis techniczny

masa	0,7 kg
rozdzielczość wyświetlacza	1280 ×720 px

Ø głowicy kamery	8,3 mm
wielkość wyświetlacza	5 cal
Napięcie akumulatorów	12 V
pojemność akumulatora	2 Ah
stopień ochrony IP	IP 54
długość kabla aparatu	1500 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 12 V
Opakowanie	Kufer systemowy (L-Boxx)
Rodzaj produktu	Endoskopy