

## Prysznic bezpieczeństwa, Typ: 837



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	984161 837
GTIN	4251138218218
Klasa artykułu	97S

### Opis

#### Wykonanie:

Prysznic bezpieczeństwa ze stacją do przemywania oczu z wanną wychwytową, do montażu na posadzce. Wolnostojące prysznice bezpieczeństwa stosuje się w sytuacji, gdy montaż na ścianie jest niemożliwy, lub ma zostać utworzony centralny punkt pierwszej pomocy. Z wysokowydajną głowicą prysznicową zapewniającą ograniczony, równomierny i miękki strumień wody.

Możliwość wyboru przepływu objętościowego od 50 do 110 litrów na minutę. Samoopróżniający się, niemal wolny od kamienia i niewymagający konserwacji, a także niezwykle solidny i odporny na korozję. Odporna na działanie chemikaliów poliestrowa powłoka proszkowa do stosowania w agresywnych środowiskach.

#### Norma:

DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425, DVGW NW-0417CL0263

### Opis techniczny

Ciśnienie przepływu	1,5 - 3 bar
Ciśnienie przepływu	2,5 - 5 bar
Wydajność przepływu prysznica bezpieczeństwa	50 l/min

Gwint przyłącza BSP	1,1/4 cal
zakres zastosowania	wewn.
Wydajność przepływu stacji do przemywania oczu/twarzy	14 l/min
głębokość	630 mm
Ciśnienie przepływu	21,76 - 43,51 psi
Ciśnienie przepływu	36,26 - 72,52 psi
wysokość	2330 mm
sytuacja montażowa	montowany na podłodze
szerokość	425 mm
masa	15,4 kg
Rodzaj produktu	Prysznic bezpieczeństwa