

Stacja do przemywania oczu z wanną wychwytową, Typ: 300**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	984152 300
GTIN	4251138218171
Klasa artykułu	97S

Opis**Wykonanie:**

Stacje do przemywania oczu do stosowania w pomieszczeniach z wysokowydajnymi głowicami prysznicowymi zapewniają ograniczony, równomierny strumień wody. Ze zintegrowanym automatycznym regulatorem ilości zapewniającym prawidłową wysokość strumienia niezależnie od ciśnienia wody oraz ze zintegrowanym zaworem zaporowo-zwrotnym do ochrony sieci wodociągowej. Gumowe mufy wokół głowicy prysznicowej chronią osobę szukającą pomocy przed urazami spowodowanymi uderzeniem. Osłony przeciwkurzowe otwierają się samoczynnie po aktywacji stacji do przemywania oczu ciśnieniem wody. Duże otwory w głowicach prysznicowych zapobiegają stagnacji wody, a tym samym osadzaniu kamienia. Z 2 głowicami prysznicowymi, wanną wychwytową i fotoluminescencyjną dźwignią PUSH.

Norma:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.

Opis techniczny

wydajność przepływu	14 l/min
Ciśnienie przepływu	36,26 - 72,52 psi
sytuacja montażowa	montowany na ścianie
Ciśnienie przepływu	2,5 - 5 bar
szerokość	400 mm
masa	3 kg

Karta danych

głębokość	415 mm
działanie	Środek do przemywania oczu
wysokość	235 mm
Gwint przyłącza BSP	3/4 IG cal
Rodzaj produktu	Środek do przemywania oczu