



Zestaw jednoręcznej giętarki do rur, w stalowej kasecie, Typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	821201 1
GTIN	4039976026369
Klasa artykułu	84C

Opis

Wykonanie:

Solidny napęd gnący z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, z mechanicznym przesuwem zębatkowym (szybki przesuw i powrót), uniwersalnym chwytem ślizgów wraz ze ślizgiem i segmentami gnącymi ze wzmocnionego włókna szklanym poliamidu. Kąt gięcia do 180°.

Zastosowanie:

Do gięcia miękkich rur miedzianych, również w otulinie; powlekanych rur ze stali węglowej systemu Pressfitting; miękkich rur ze stali precyzyjnej wg DIN 2391–2394 oraz gładkich, powlekanych i wielowarstwowych rur systemów Pressfitting.

Zawartość:

napęd gnący: 1 szt.

Ślizg uniwersalny: 1 szt.

Po 1 segmencie gnącym do rur o \varnothing zewn.: wielk. 12; 15; 18; 22 mm

Promień gięcia (środek rury): wielk. 36; 55; 72; 86 mm

Opis techniczny

maksymalny kąt gięcia	180 stopni
Rodzaj produktu	Giętarki kątowe

