

REMS

Giętarka do rur „Sinus”, z segmentami, w kasecie, do rur o Ø zewn.: 12-22mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	822011 12-22
GTIN	4039976026925
Klasa artykułu	84C

Opis**Wykonanie:**

Uniwersalna wytrzymała giętarka do rur do gięcia na zimno. Segmenty gnące i podkładki ślizgowe z **poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym**, bardzo odpornego i jednocześnie lekkiego. Wymienne segmentygnące dla różnych Ø rur. Giętarka może być zamocowana w imadle albo może być obsługiwana ręcznie.

Zastosowanie:

Do gięcia zarówno miękkich, jak i twardych rur miedzianych, rur miedzianych z izolacją cieplną, rur stalowych oraz rur aluminiowych i ze stali VA, o średnicy zewnętrznej 10–22mm (rury ze stali VA: 12–18 mm). Kąt gięcia do 180°. (Maks. grubość ścianki rur 1,5 mm, rur z miedzi miękkiej do 3 mm, rur ze stali VA do 1,5 mm.)

Zawartość:

Giętarki do rur: 1 szt.

Po 1 segmencie gnącym do rur o Ø zewn.: 12; 15; 18; 22 mm

Po 1 podkładce ślizgowej do gięcia rur o Ø zewn.: 12; 15; 18; 22 mm

w dostawie::

Napęd ze stali hartowanej, sworznie przetykowe, 4 segmenty gnące, 4 podkładki ślizgowe i specjalny aerozol, w walizce z blachy stalowej.

Opis techniczny

do rur o \varnothing zewn.	12; 15; 18; 22 mm
liczba podkładek ślizgowych	4
liczba giętarek do rur	1
oznaczanie substancji niebezpiecznych	GHS02: Płomień
liczba segmentów gnących	4
Opakowanie	Skrzynka z blachy stalowej
maksymalny kąt gięcia	180 stopni
materiał segmentu gnącego	Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
materiał podkładek ślizgowych	Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Rodzaj produktu	Giętarki kątowe

Akcesoria

Podkładki ślizgowe do rur o \varnothing zewn. 15 mm	822120 15
Segment gnący do rur o \varnothing zewn. 18 mm	822110 18
Podkładki ślizgowe do rur o \varnothing zewn. 18 mm	822120 18
Segment gnący do rur o \varnothing zewn. 22 mm	822110 22