



Akumulatorowa wiertarkowkrętarka, Typ: 71161561



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070200 71161561
GTIN	
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Wiertarkowkrętarka akumulatorowa 2- i 4-biegowa

- Zapewniająca precyzję wiercenia i wkręcania.
- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej umożliwia łagodne i pewne dokręcanie i nawiercanie, możliwość obrotu w prawo/lewo.
- Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
- Dobre wyważenie i ergonomiczny kształt, z wkładkami softgrip zmniejszającymi zmęczenie w trakcie pracy ciągłej.
- Maksymalny postęp prac dzięki akumulatorom AMPShare 18V ProCore: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższy czas pracy akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniów oraz inteligentne zarządzanie akumulatorami zapewniają moc większą o nawet 87% w stosunku do akumulatorów konwencjonalnych.

Akumulatorowa wiertarkowkrętarka udarowa 4-biegowa z silnikiem bezszczotkowym oraz interfejsem QuickIN MAX. Bezkompromisowa wydajność wiercenia i gwintowania do głębokości 13 mm.

- **4-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu. Prędkości obrotowe do 4000 obr./min zapewniają optymalne prędkości skrawania w metalu dla dowolnego otworu od 1,5 do 80 mm.**

- **Wydajny bezszczotkowy silnik FEIN PowerDrive o skuteczności wyższej nawet o 30% zapewnia dłuższą żywotność.**
- **Bezpieczna i kontrolowana praca dzięki Kickback Control, blokadzie ponownego rozruchu, zabezpieczeniu przed przeciążeniem i wysuwanemu uchwyty dodatkowemu.**
- **Innowacyjna funkcja repozycjonowania umożliwi wkręcanie w drewno z mniejszą prędkością w celu zapewnienia doskonałych efektów.**
- **Intuicyjne pole obsługi z funkcją ściemniania LED umożliwi doskonałe oświetlenie miejsca pracy w zależności od materiału.**

w dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki. Uchwyt wiertarski QuickIN, klips na pasek, uchwyt, uchwyt do bitów, L-BOXX

wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki oraz zestawy startowe zob. nr 073851 – 073866.

Opis techniczny

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
typowe zastosowanie	Heavy Duty
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	850 min ⁻¹
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	60 mm
oznaczenie producenta	ASCM 18-4 QM AS Select
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s ²
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	90 Nm
maks. prędkość obrotowa na 4. biegu	4000 min ⁻¹
Napięcie akumulatorów	18 V
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	45 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	430 min ⁻¹
zakres mocowania uchwyty szybkomocującego	1,5 - 13 mm
masa	1,3 kg

maks. prędkość obrotowa na 3. biegu	2000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka
USP1	Przekładnia 4-biegowa. 18V
USP2	nadaje się do drewna i stali, zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13, bez akumulatora