



Akumulatorowa wiertarkowkrętarka, Typ: 71161461



Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 070200 71161461 |
| GTIN | 4014586898919 |
| Klasa artykułu | 03F |

Opis

Wykonanie:

Wiertarkowkrętarka akumulatorowa 2- i 4-biegowa

- Zapewniająca precyzję wiercenia i wkręcania.
- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej umożliwia łagodne i pewne dokręcanie i nawiercanie, możliwość obrotu w prawo/lewo.
- Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
- Dobre wyważenie i ergonomiczny kształt, z wkładkami softgrip zmniejszającymi zmęczenie w trakcie pracy ciągłej.
- Maksymalny postęp prac dzięki akumulatorom AMPShare 18V ProCore: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższy czas pracy akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniów oraz inteligentne zarządzanie akumulatorami zapewniają moc większą o nawet 87% w stosunku do akumulatorów konwencjonalnych.

Niewielka i lekka akumulatorowa wiertarkowkrętarka 4-biegowa z silnikiem bezszczotkowym oraz interfejsem QuickIN. Doskonale nadaje się do uniwersalnego wiercenia i gwintowania do głębokości 8 mm.

- 4-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu zapewnia optymalne prędkości do wiercenia w metalu oraz wkręcania wkrętów samowiercących do głębokości 6 mm.
- Bezszczotkowy silnik FEIN PowerDrive o skuteczności wyższej o 30% i wysokiej trwałości.
- Mechaniczna regulacja momentu obrotowego.

- **Wielowymiarowa ochrona użytkownika dzięki blokadzie ponownego rozruchu, elektronicznemu zabezpieczeniu przed przeciążeniem i hamulcowi.**

w dostawie::

Uchwyt wiertarski QuickIN, klips na pasek, uchwyt do bitów, L-BOXX

wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki oraz zestawy startowe zob. nr 073851 – 073866.

Opis techniczny

| | |
|--|--|
| maks. prędkość obrotowa na 3. biegu | 1400 min ⁻¹ |
| masa | 1,3 kg |
| oznaczenie producenta | ASCM 18 QSW AS Select |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V |
| maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 400 min ⁻¹ |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) |
| maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 40 Nm |
| maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 30 Nm |
| maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm |
| maks. wibracje wg EN | <2,5 m/s ² |
| Napięcie akumulatorów | 18 V |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy |
| maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 40 mm |
| maks. prędkość obrotowa na 4. biegu | 2500 min ⁻¹ |
| typowe zastosowanie | Medium |
| zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora |
| maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 700 min ⁻¹ |
| zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 - 13 mm |
| Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka |
| USP1 | Przekładnia 4-biegowa. 18V |
| USP2 | nadaje się do drewna i stali, zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5–13 |

