



Wkrętarki udarowe akumulatorowe, Typ: 71151061



Dane zamówienia

Numer katalogowy	074000 71151061
GTIN	4014586898889
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Wydajna akumulatorowa wkrętarka udarowa z **bezsztotkowym silnikiem i 6-stopniową regulacją momentu obrotowego**. Mechanizm udarowy wykonany całkowicie z metalu i ergonomiczna obsługa dzięki miękkiej powłoce.

- **Silnik bezszczotkowy o momencie obrotowym wyższym o 10% podczas pracy w lewą stronę do luzowania mocno osadzonych śrub.**
- **Ochrona przed dotknięciem na głowicy z przekładnią.**
- **Zwarta konstrukcja.**

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki, z L-BOXX. 1× klips na pasek, 1× uchwyt do bitów.

wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki oraz zestawy startowe zob. nr 073851– 073866.

Opis techniczny

maks. wibracje wg EN	6 m/s ²
oznaczenie producenta	ASCD 18-300 W2 AS

Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
Napięcie akumulatorów	18 V
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów	0
maksymalny moment obrotowy	290 Nm
maksymalna Ø śrub (8,8 – 12,9)	M18
wymiary uchwytu narzędziowego	1/2 cal
typowe zastosowanie	Heavy Duty
masa	1,2 kg
liczba uderzeń	0 - 3400 min ⁻¹
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	czworokąt zewnętrzny
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Rodzaj produktu	wkrętarki udarowe