



Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki, Typ: M18BLDDRC2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070210 M18BLDDRC2
GTIN	4058546477035
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka MILWAUKEE 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi. Akumulatory REDLITHIUM™ z **układem nadzoru ogniwi i wskaźnikiem stanu naładowania**. Solidna, **metalowa obudowa przekładni** zapewnia długą żywotność. **Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC** z blokadą wrzeczona. Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy. Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.

w dostawie::

W zestawie 2x akumulator litowo-jonowy Red M18, ładowarka M12-18 FC, klips na pasek, HD-Box (walizka systemowa).

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073816, nr 073827 i nr 073840.

Opis techniczny

maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 550 min ⁻¹

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów	18 V
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 15 mm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	60 Nm
oznaczenie producenta	M18 BLDDRC-202C
masa	1,5 kg
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	52 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
pojemność akumulatora	2 Ah
typowe zastosowanie	Strong
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1700 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka

Akcesoria

System akumulatorów litowo - jonowych M18B2 typ akumulatora MB18	073827 MB18
Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC