



## Zestaw suwmiarek cyfrowych TESA-CAL IP67, zakres pomiarowy 150 mm, liczba suwmiarek: 10



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	405522 10
GTIN	
Klasa artykułu	45A

### Opis

#### Wykonanie:

- Łatwe prowadzenie suwaka po szynie umożliwia lekką i równomierną, płynną pracę.
- Solidna konstrukcja zapewnia trwałość i długotrwałą stabilność wyników.
- Wysoki stopień ochrony przed pyłem i cieciami.
- Łatwy odczyt dzięki dużej, kontrastowej skali okrągłej.
- Wysoka trwałość baterii eliminuje konieczność częstej wymiany.

#### Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### Zastosowanie:

Pomiary zewnętrzne, wewnętrzne, stopniowe i głębokości.

#### w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032. Zestaw składający się z 10x nr 412760, rozm.150.

### Opis techniczny

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
wymiar głębokości	prostokątne 3,7x1,3
przełączalny odczyt	mm / cale
Liczba dołączonych baterii	1

odczyt	0,01 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
odczyt	0,0005 cal
norma	ISO 13385
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby	tak
długość szczęk	40 mm
Kalibracja	A1
czas pracy	12000 godziny
automatyczne wyłączenie	tak
Odchyłki pomiarowe E MPE	$\pm 0,03$ mm
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
z głębokościomierzem	tak
stopień ochrony IP	IP 67
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	11 mm
układ Stand-by	tak
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

## Usługi

Kalibracja DAKK Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 10X200 mm	021010 10X200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 10X200 mm	021000 10X200

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032

081560 CR2032