

## Mitutoyo

### Zestaw suwmiarek cyfrowych z systemem AOS, zakres pomiarowy 150 mm, liczba suwmiarek: 3



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	412633 3
GTIN	
Klasa artykułu	44A

#### Opis

##### Wykonanie:

Wynik pomiaru wskazywany za pomocą czytelnych cyfr (wys. 9 mm). Elektromagnetyczny system pomiarowy **AOS (Advanced Onsite Sensor)** oferuje zwiększony stopień ochrony przed wodą i kurzem

- **System pomiaru bezwzględny, bez konieczności zerowania, zapewnia szybki i pewny pomiar.**
  - **Mały pobór prądu (20 000 godzin ciągłego użytkowania), wskazania kontrolne baterii.**
- w dostawie::**

**3 x suwmiarka** nr 412632 rozm. 150. Zestaw składający się z 3x nr 412632, rozm.150.

##### Wyp. dodatkowe:

Pokrywa schowka na baterie nr 412239 rozm. B.

#### Opis techniczny

Kalibracja	A1
norma	ISO 13385
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
z głębokościomierzem	tak
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	9 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,4

Liczba dołączonych baterii	1
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,02 mm
odczyt	0,01 mm
czas pracy	20000 h
długość szczęk	40 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym	procedura indukcji elektromagnetycznej
Technika pomiarowa	cyfrowa
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 3X200 mm	021000 3X200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 3X200 mm	021010 3X200

## Akcesoria

Pokrywa schowka na baterie Typ B	412239 B
Uchwyt do głębokościomierza metalowy, z 2 śrubami	412120
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357