

**Mahr****Zestaw suwmiarek cyfrowych z dużym wyświetlaczem i okrągłym głębościomierzem, zakres pomiarowy 150 mm, liczba suwmiarek: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412718 3
GTIN	4067263132882
Klasa artykułu	43A

**Opis****Wykonanie:**

Łatwo czytelne, kontrastowe wskazania LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Nowoczesny, energooszczędny układ pomiarowy, czas pracy ok. 3 lata. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Prowadnice docierane, powierzchnie pomiarowe dokładnie docierane. Z okrągłym głębościomierzem.

**w dostawie::**

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032. Zestaw składający się z 3× nr 412716, rozm.150.

**Opis techniczny**

Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
wymiar głębokości	∅ 1,6
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
długość szczęk	40 mm
odczyt	0,0005 cal

przełączalny odczyt	mm / cale
norma	ISO 13385
Liczba dołączonych baterii	1
z głębokościomierzem	tak
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
odczyt	0,01 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	11 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
czas pracy	ok. 3 lat
Kalibracja	A1
Technika pomiarowa	cyfrowa
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 3X200 mm	021000 3X200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 3X200 mm	021010 3X200

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------