

Mahr**Zestaw suwmiarek cyfrowych IP67 z okrągłym głębokościomierzem, zakres pomiarowy 150 mm, liczba suwmiarek: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412735 3
GTIN	4067263132912
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Czytelny, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Indukcyjny, wodoodporny układ pomiarowy z funkcją Reference-Lock. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

3x **suwmiarka** nr 412731 rozm. 150.

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032. Zestaw składający się z 3x nr 412731, rozm.150.

Opis techniczny

Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Kalibracja	A1
odczyt	0,0005 cal
stopień ochrony IP	IP 67

odczyt	0,01 mm
z głębokościomierzem	tak
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
przełączalny odczyt	mm / cale
długość szczęk	40 mm
wymiar głębokości	Ø 1,6
Liczba dołączonych baterii	1
norma	ISO 13385
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 3X200 mm	021000 3X200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 3X200 mm	021010 3X200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------