

Mahr**Zestaw suwmiarek cyfrowych IP67 z okrągłym głębokościomierzem, zakres pomiarowy 150 mm, liczba suwmiarek: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412735 10
GTIN	4067263132899
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Czytelny, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Indukcyjny, wodoodporny układ pomiarowy z funkcją Reference-Lock. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

3x suwmiarka nr 412731 rozm. 150.

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032. Zestaw składający się z 10x nr 412731, rozm.150.

Opis techniczny

norma	ISO 13385
długość szczęk	40 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032

odczyt	0,0005 cal
Kalibracja	A1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Liczba dołączonych baterii	1
wymiar głębokości	Ø 1,6
z głębokościomierzem	tak
stopień ochrony IP	IP 67
odczyt	0,01 mm
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 10X200 mm	021000 10X200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 10X200 mm	021010 10X200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------