

Mahr**Zestaw suwmiarek cyfrowych z dużym wyświetlaczem i okrągłym głębościomierzem, zakres pomiarowy 150 mm, liczba suwmiarek: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412718 10
GTIN	4067263132875
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Łatwo czytelne, kontrastowe wskazania LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Nowoczesny, energooszczędny układ pomiarowy, czas pracy ok. 3 lata. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Prowadnice docierane, powierzchnie pomiarowe dokładnie docierane. Z okrągłym głębościomierzem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032. Zestaw składający się z 10x nr 412716, rozm.150.

Opis techniczny

Kalibracja	A1
odczyt	0,0005 cal
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
odczyt	0,01 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	11 mm

długość szczęk	40 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
przełączalny odczyt	mm / cale
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
czas pracy	ok. 3 lat
z głębokościomierzem	tak
Liczba dołączonych baterii	1
wymiar głębokości	Ø 1,6
norma	ISO 13385
Technika pomiarowa	cyfrowa
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 10X200 mm	021000 10X200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 10X200 mm	021010 10X200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------