

HOLEX®**DCMT 11T302 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260504 HBX130
GTIN	4045197670021
Klasa artykułu	22D

Opis

DCMT 11T302 zestaw po 10 szt. HBX130 Gatunek: HBX130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 3,75 mmposuw f : 0,06 - 0,36 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 200 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	MM
głębokość skrawania a_p	0,1 - 3,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
promień naroża	0,2 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
posuw f	0,06 - 0,36 mm/obr,
Zastosowanie główne	M

Gatunek	HBX130
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Seria	Noże eco
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T302
liczba wymian/ostrzy	2
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,