

**CNGA 120408, KBN05M, Typ: ME****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255615 ME
GTIN	4960664598908
Klasa artykułu	25H

Opis**Wykonanie:**

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT. MultiEdge; każda płytka skrawająca z 2 lub 3 ostrzami.

Gatunek: KBN05M

rodzaj krawędzi skrawającej: ME

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,2 mm

posuw f : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 200 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 200 m/min
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,2 mm
rodzaj krawędzi skrawającej	ME
Warunki skrawania	ciągły

Gatunek	KBN05M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	CBN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNGA 120408
liczba wymian/ostrzy	2
Atrybut nazwy produktu	KBN05M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		