

**Adapter, Ø Dmin.: 6,9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237624 6,9
GTIN	4045197681515
Klasa artykułu	29W

**Opis****Zastosowanie:**

Do mikrogłowic wytaczających nr 23 7495 i nr 23 7498.  
Z adapterem można użyć płytek skrawających nr 23 7625.  
Zakres wytaczania Ø 6,9-19,1 mm.  
chłodzenie wewnętrzne: tak  
typ: D07  
Ø chwytu: 7 mm  
L<sub>2</sub>: 30 mm  
długość L: 56 mm  
zakres wrzecion o ø: 6,9 - 10,1 mm

**Opis techniczny**

długość L	56 mm
ø minimalna D <sub>min</sub>	6,9 mm
typ	D07
L <sub>2</sub>	30 mm
zakres wrzecion o ø	6,9 - 10,1 mm
Ø chwytu	7 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak