

**HOLEX****Zestaw brzeszczotów bagnetowych, 5 szt., Nazwa: T118A****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588415 T118A
GTIN	4067263119104
Klasa artykułu	52S

**Opis****Wykonanie:**

Brzeszczoty bagnetowe **do metalu**. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.

**Uzębienie progresywne** łączy łatwość nacinania (brak drgań w przypadku cienkich blach) i dużą wydajność skrawania.

**w dostawie::**

5-elem.

**Opis techniczny**

materiał brzeszczotów	HSS
liczba brzeszczotów	5
długość listków	92 mm
podziałka zębów	1,1 – 1,5 mm
przydatność	_T118A
zoptymalizowane dla materiału	stal
grubość blachy (blacha pełna)	1-3 mm
rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
Nazwa	T118A
Atrybut nazwy produktu	5 szt.
Rodzaj produktu	Brzeszczoty bagnetowe

