

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260607 20/10
GTIN	4045197655394
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruba do płytki podporowej	269013 2
długość główki L ₁	17 mm
wielk. płytki	10 mm
kod ISO uchwytu	SRGCR/L 2020K10
pasująca wymienna płytka skrawająca	RC.X 1003
płytki podporowa	269005 11
śruby mocujące	269028 2
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
Wielkość uchwytu	20 mm
długość całkowita L	125 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
płytki podporowa Typ 11	269005 11
śruby mocujące Typ 2	269028 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500