



Wkrętarki udarowe akumulatorowe, Typ: M18FID3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	074010 M18FID3
GTIN	4058546376598
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Solidna, akumulatorowa wkrętarka udarowa FUEL™ o dużej mocy, z bezszczotkowym silnikiem EC POWERSTATE™, o dużej trwałości i wysokiej efektywności energetycznej. Wytrzymały metalowy korpus przekładni i ergonomiczny środkowy uchwyt z miękką nakładką. Wskazania stanu naładowania akumulatorów, oświetlenie diodowe LED obszaru pracy. Obroty prawe i lewe oraz elektroniczny układ sterowania prędkością obrotową. Układ elektroniczny REDLINK PLUS™ – unikatowe sterowanie mocą:

- Z komunikacją systemową jednostka napędowa – akumulator.
- Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, zapewniającym dłuższą trwałość akumulatora, silnika i przekładni.

DRIVE CONTROL™ umożliwia szybką zmianę 4 przełożeń o różnych ustawieniach prędkości obrotowej i momentu. Akumulatorowa wkrętarka udarowa M18 FUEL™ 1/4 cala Hex.

- Niezwykle kompaktowa o długości wynoszącej zaledwie 113 mm.
- DRIVE CONTROL umożliwia szybką zmianę 4 przełożeń o różnych ustawieniach prędkości obrotowej i momentu obrotowego.
- Udoskonalone oświetlenie obszaru roboczego dzięki 3 diodom LED.

Wykonanie, tekst reklamowy:

Solidna, akumulatorowa wkrętarka udarowa FUEL™ o dużej mocy, z bezszczotkowym silnikiem EC POWERSTATE™, o dużej trwałości i wysokiej efektywności energetycznej.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i akcesoria zob. od nr 073808.

Opis techniczny

liczba uderzeń na 3. stopniu	0 - 4400 min ⁻¹
liczba uderzeń na 1. stopniu	0 - 1750 min ⁻¹
masa	1,7 kg
Napięcie akumulatorów	18 V
oznaczenie producenta	M18 FID3
pojemność akumulatora	5 Ah
typowe zastosowanie	Strong
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	HEX (E 6,3)
maks. moment obrotowy na 1. stopniu	40 Nm
liczba uderzeń na 4. stopniu	0 - 4400 min ⁻¹
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maksymalna Ø śrub (8,8 – 12,9)	M 16
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
liczba uderzeń na 2. stopniu	0 - 3000 min ⁻¹
maks. moment obrotowy na 3. stopniu	226 Nm
wymiary uchwytu narzędziowego	1/4 cal
Rodzaj produktu	wkrętarki udarowe