

Garant**Zestaw wiertel precyzyjnych do blachy z rowkiem spiralnym HSS, TiAlN, Ø ostrzy DC: 3-30,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	118140 3-30,5
GTIN	4067263124634
Klasa artykułu	11C

Opis**Wykonanie:**

Z ostrą końcówką wiertarską, nie ma konieczności wstępnego wiercenia. Obwód zaszlifowany promieniowo ze stożkowo wznoszącymi się ostrzami do cięcia okrawającego. Skala na rowkach. Chwył z 3 dodatkowymi powierzchniami.

W zestawie 3 wiertła do blachy i 1 opakowanie pasty wiertarskiej nr 118160, w kasecie.

Zastosowanie:

Obróbka bez zadziórów i śladów drgań narzędzia.

Blacha stalowa 0,1-2 mm, blacha stalowa nierdzewna (V2A) 0,1-1 mm, metale nieżelazne: 0,1-5 mm, tworzywa sztuczne do 10 mm.

Zawartość:

po 1 rozwiertaku do blachy: Nr 118040 wielk. 3–14; 8–20; 16–30,5

Pasta wiertarska: nr 118160

Opis techniczny

powłoka	TiAlN
pierścień barwny	bez
Materiał ostrza	HSS
Rodzaj produktu	Wiertło stopniowe
norma	norma zakładowa
chwył	Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi

