



Osełki do węglików spiekanych i żeliwa, karborund (SiC) zgrubny / drobny, średnica: 100mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	558845 100
GTIN	9003173167373
Klasa artykułu	53Y

Opis

Wykonanie:

Osełka uniwersalna z węglikiem krzemu z wiązaniem ceramicznym o średnio twardym spoiwie. Ergonomiczny kształt zapewnia doskonałą obsługę. U dołu SiC o ziarnistości 120 (zgrubny); u góry SiC o ziarnistości 320 (wykańczający).

Zastosowanie:

Idealnie nadaje się do usuwania nierówności (np. korozji) na stole maszyny lub imadłach maszynowych. Nadaje się również do usuwania zadziorów, szlifowania wykańczającego i zaokrąglania krawędzi.

Opis techniczny

ziarnistość	zgrubny / drobny
wysokość	40 mm
Materiały ściernie	Karborund
Rodzaj produktu	osełka

