

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260607 25/10
GTIN	4045197655400
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	21 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
kod ISO uchwytu	SRGCR/L 2525M10
Wielkość chwytu	25 mm
śruby mocujące	269028 2
płytki podporowa	269005 11
pasująca wymienna płytki skrawająca	RC.X 1003
wielk. płytki	10 mm
śruba do płytki podporowej	269013 2
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Karta danych

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

płytki podporowa Typ 11

269005 11

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

śruby mocujące Typ 2

269028 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500