

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/12mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260706 20/12
GTIN	4045197653307
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	27 mm
płytko podporowa	269005 9
śruba do płytki podporowej	269013 5
Wielkość chwytu	20 mm
śruby mocujące	269028 20
kod ISO uchwytu	SSSCR/L 2020K12
pasująca wymienna płytko skrawająca	SC.. 1204..
wielk. płytki	12 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
długość całkowita L	125 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 5

269013 5

śruby mocujące Typ 20

269028 20

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

płytki podporowa Typ 9

269005 9

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500