



Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XTL, cyfrowa z Bluetooth®, Zakres pomiarowy: 12,5-16mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428761 12,5-16
GTIN	2050002078154
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

3-punktowe przyrządy do szybkich pomiarów wewnętrznych, do pomiaru otworów nieprzelotowych od wielk. 12,5–16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5–16 z wkładkami HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłędny, pewny pomiar bez noniusza. Idealnie nadają się do pomiaru otworów pionowych.

Funkcja:

- **Przełączanie mm / cale.**
- **Ustawianie 2 wartości zadanych.**
- **Przycisk włączania / wyłączania funkcji Hold.**

w dostawie::

Dźwignia pomiarowa, głowica pomiarowa z protokołem kontrolnym UKAS, z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498950 (od wielk. 20), nr 498951 (do wielk. 20), pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

Opis techniczny

Karta danych

zasilanie energią	Zasilanie z baterii
wymiar a	0,5 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	162 mm
odczyt	0,001 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
standardowa głębokość pomiaru	62 mm
granica błędu	0,004 mm
zakres pomiarowy	12,5 - 16 mm
Norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Interfejs Bluetooth®
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowe średnicówki mikrometryczne

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/428761-12,5-16>