



### Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XTL, cyfrowa z Bluetooth, Zakres pomiarowy: 8-10mm



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	428761 8-10
GTIN	2050002078093
Klasa artykułu	46B

#### Opis

##### Wykonanie:

**3-punktowe przyrządy do szybkich pomiarów wewnętrznych**, do pomiaru otworów nieprzelotowych od wielk. 12,5–16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5–16 z wkładkami HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłądny, pewny pomiar bez noniusza. Idealnie nadają się do pomiaru otworów pionowych.

##### Funkcja:

- **Przełączanie mm / cale.**
- **Ustawianie 2 wartości zadanych.**
- **Przycisk włączania / wyłączania funkcji Hold.**

##### w dostawie::

Dźwignia pomiarowa, głowica pomiarowa z protokołem kontrolnym UKAS, z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032.

##### Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498950 (od wielk. 20), nr 498951 (do wielk. 20), pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

#### Opis techniczny

## Karta danych

granica błędu	0,004 mm
standardowa głębokość pomiaru	58 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
głębokość pomiaru z przedłużką	121 mm
odczyt	0,001 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii	1
wymiar a	1,9 mm
zakres pomiarowy	8 - 10 mm
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowe średnicówki mikrometryczne

## Usługi

Kalibracja DAkkS3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	022510 200
Kalibracja3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 20 mm	022500 20

## Akcesoria

Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 9 mm	484030 9
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 8 mm	484030 8
Przewody przyłączeniowe Duplex Typ R2	498951 R2

## Karta danych

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 1/63	428510 1/63
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 10 mm	484030 10
Przewody przyłączeniowe Duplex Typ USB2	498951 USB2