



Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XTL, cyfrowa z Bluetooth, Zakres pomiarowy: 10-12,5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428761 10-12,5
GTIN	2050002078147
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

3-punktowe przyrządy do szybkich pomiarów wewnętrznych, do pomiaru otworów nieprzelotowych od wielk. 12,5–16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5–16 z wkładkami HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłędny, pewny pomiar bez noniusza. Idealnie nadają się do pomiaru otworów pionowych.

Funkcja:

- **Przełączanie mm / cale.**
- **Ustawianie 2 wartości zadanych.**
- **Przycisk włączania / wyłączania funkcji Hold.**

w dostawie::

Dźwignia pomiarowa, głowica pomiarowa z protokołem kontrolnym UKAS, z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498950 (od wielk. 20), nr 498951 (do wielk. 20), pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

Opis techniczny

Karta danych

zakres pomiarowy	10 - 12,5 mm
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
głębokość pomiaru z przedłużką	134 mm
standardowa głębokość pomiaru	58 mm
odczyt	0,001 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
granica błędu	0,004 mm
wymiar a	1,9 mm
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowe średnicówki mikrometryczne

Usługi

Kalibracja DAkkS3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	022510 200
Kalibracja3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 20 mm	022500 20

Akcesoria

Przewody przyłączeniowe Duplex Typ R2	498951 R2
Przewody przyłączeniowe Duplex Typ USB2	498951 USB2
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 10 mm	484030 10

Karta danych

Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 2/76	428510 2/76
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 11 mm	484030 11
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 12 mm	484030 12