



Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XTL, cyfrowa z Bluetooth, Zakres pomiarowy: 50-65mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428761 50-65
GTIN	2050002078055
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

3-punktowe przyrządy do szybkich pomiarów wewnętrznych, do pomiaru otworów nieprzelotowych od wielk. 12,5–16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5–16 z wkładkami HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłędny, pewny pomiar bez noniusza. Idealnie nadają się do pomiaru otworów pionowych.

Funkcja:

- **Przełączanie mm / cale.**
- **Ustawianie 2 wartości zadanych.**
- **Przycisk włączania / wyłączania funkcji Hold.**

w dostawie::

Dźwignia pomiarowa, głowica pomiarowa z protokołem kontrolnym UKAS, z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498950 (od wielk. 20), nr 498951 (do wielk. 20), pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

Opis techniczny

Karta danych

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
granica błędu	0,005 mm
standardowa głębokość pomiaru	80 mm
wymiar a	0,5 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	230 mm
odczyt	0,001 mm
Liczba dołączonych baterii	1
zakres pomiarowy	50 - 65 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowe średnicówki mikrometryczne

Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 100 mm	022500 100
Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	022510 200

Akcesoria

Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 5/150	428510 5/150
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 60 mm	484030 60

Karta danych

Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 55 mm	484030 55
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 65 mm	484030 65
Przewody przyłączeniowe Duplex Typ 2	498950 2
Przewody przyłączeniowe Duplex Typ USB2	498950 USB2
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 50 mm	484030 50
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 61 mm	484030 61
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 63 mm	484030 63
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 52 mm	484030 52
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 62 mm	484030 62
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 56 mm	484030 56
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 54 mm	484030 54
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 53 mm	484030 53
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 64 mm	484030 64
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 51 mm	484030 51
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 57 mm	484030 57
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 59 mm	484030 59
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 58 mm	484030 58