



Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XTL, cyfrowa z Bluetooth, Zakres pomiarowy: 35-50mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428761 35-50
GTIN	2050002078048
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

3-punktowe przyrządy do szybkich pomiarów wewnętrznych, do pomiaru otworów nieprzelotowych od wielk. 12,5–16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5–16 z wkładkami HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłądny, pewny pomiar bez noniusza. Idealnie nadają się do pomiaru otworów pionowych.

Funkcja:

- **Przełączanie mm / cale.**
- **Ustawianie 2 wartości zadanych.**
- **Przycisk włączania / wyłączania funkcji Hold.**

w dostawie::

Dźwignia pomiarowa, głowica pomiarowa z protokołem kontrolnym UKAS, z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498950 (od wielk. 20), nr 498951 (do wielk. 20), pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

Opis techniczny

Karta danych

granica błędu	0,004 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
standardowa głębokość pomiaru	80 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
odczyt	0,001 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	230 mm
Liczba dołączonych baterii	1
zakres pomiarowy	35 - 50 mm
wymiar a	0,5 mm
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowe średnicówki mikrometryczne

Usługi

Kalibracja DAkkS3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	022510 200
Kalibracja3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 50 mm	022500 50

Akcesoria

Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 35 mm	484030 35
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 44 mm	484030 44

Karta danych

Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 45 mm	484030 45
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 40 mm	484030 40
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Przewody przyłączeniowe Duplex Typ USB2	498950 USB2
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 38 mm	484030 38
Przewody przyłączeniowe Duplex Typ 2	498950 2
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 4/150	428510 4/150
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 50 mm	484030 50
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 36 mm	484030 36
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 46 mm	484030 46
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 42 mm	484030 42
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 39 mm	484030 39
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 47 mm	484030 47
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 37 mm	484030 37
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 43 mm	484030 43
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 48 mm	484030 48
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 49 mm	484030 49
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 41 mm	484030 41