



Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XTL, cyfrowa z Bluetooth, Zakres pomiarowy: 80-100mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428761 80-100
GTIN	2050002078086
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

3-punktowe przyrządy do szybkich pomiarów wewnętrznych, do pomiaru otworów nieprzelotowych od wielk. 12,5–16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5–16 z wkładkami HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłądny, pewny pomiar bez noniusza. Idealnie nadają się do pomiaru otworów pionowych.

Funkcja:

- **Przełączanie mm / cale.**
- **Ustawianie 2 wartości zadanych.**
- **Przycisk włączania / wyłączania funkcji Hold.**

w dostawie::

Dźwignia pomiarowa, głowica pomiarowa z protokołem kontrolnym UKAS, z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498950 (od wielk. 20), nr 498951 (do wielk. 20), pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

Opis techniczny

Karta danych

Liczba dołączonych baterii	1
standardowa głębokość pomiaru	85 mm
granica błędu	0,005 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
odczyt	0,001 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
zakres pomiarowy	80 - 100 mm
wymiar a	0,5 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	235 mm
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowe średnicówki mikrometryczne

Usługi

Kalibracja DAkkS3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	022510 200
Kalibracja3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 100 mm	022500 100

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 5/150	428510 5/150
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 85 mm	484030 85

Karta danych

Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 100 mm	484030 100
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 95 mm	484030 95
Przewody przyłączeniowe Duplex Typ USB2	498950 USB2
Przewody przyłączeniowe Duplex Typ 2	498950 2
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 90 mm	484030 90
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 80 mm	484030 80
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 82 mm	484030 82
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 98 mm	484030 98
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 99 mm	484030 99
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 81 mm	484030 81
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 96 mm	484030 96
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 86 mm	484030 86
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 92 mm	484030 92
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 89 mm	484030 89
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 88 mm	484030 88
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 84 mm	484030 84
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 83 mm	484030 83
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 87 mm	484030 87
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 94 mm	484030 94
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 97 mm	484030 97
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 91 mm	484030 91
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 93 mm	484030 93